


VBMT 160404, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Classe d'article	25E

Description

VBMT 160404 CA515 Nuance: CA515
 Brise-copeaux: HQ
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 390 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 390 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	HQ

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage