

Garant**Chariots de transport CNC avec roues en PU, Largeur utile: 452mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 970041 452 |
| GTIN | 4062406162696 |
| Classe d'article | 91L |

Description**Exécution:**

Châssis et structure en tôle d'acier avec parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils. 2 roues directrices montées sur roulements à billes et 2 roues fixes (réglables) (Ø 160 mm) et 4 grandes poignées garantissent un maniement sûr dans l'ensemble de l'atelier. Avec tablette en tôle d'acier (LxIxP 150x452x30 mm).

Livraison:

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en PU.

Coloris:

Châssis et parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Description technique

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 500 mm |
| Ø roue | 160 mm |

| | |
|--|--|
| Matériau roue | PU |
| Profondeur | 800 mm |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 |
| Hauteur | 1200 mm |
| Nombre de rails porteurs (par côté) | 2 |
| Prof. surface de base | 800 mm |
| Largeur surface de base | 500 mm |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 |
| Largeur utile | 452 mm |
| Charge admissible max. | 400 kg |
| Nombre de porte-outils (par côté) | 4 |
| Épaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Chariots de transport CNC |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK40 | 970125 SK40 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C4 | 970125 C4 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK40 | 970125 HSK40 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK50 | 970125 HSK50 |
| Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT Largeur 452 mm | 970110 452 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK100 | 970125 HSK100 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C6 | 970125 C6 |

| | |
|---|--------------|
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK80 | 970125 HSK80 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK63 | 970125 HSK63 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C5 | 970125 C5 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK50 | 970125 SK50 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils 0 | 970125 0 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI20 | 970125 VDI20 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK30 | 970125 SK30 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C8 | 970125 C8 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI40 | 970125 VDI40 |
| Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI30 | 970125 VDI30 |