

**Garant****Chariots de transport avec roues en PU, Largeur utile mm / Modèle: 452/A****Données de commande**

N° commande	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Classe d'article	91L

**Description****REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Châssis robuste avec 2 roues fixes (réglables) et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (Ø 160 mm). Les montants sont vissés de manière précise au châssis et à la poignée. Parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils.

**Livraison:**

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en PU.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 925 mm

Largeur surface de base: 500 mm

Prof. surface de base: 800 mm

Largeur utile: 452 mm

Nombre de rails porteurs (1 niveau): 3

Nombre de porte-outils (1 niveau): 5

## Description technique

Hauteur	925 mm
Nombre de porte-outils (1 niveau)	5
Ø roue	160 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur surface de base	500 mm
Charge admissible max.	400 kg
Prof. surface de base	800 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Matériau roue	PU
Largeur utile	452 mm
Modèle	A
Profondeur	800 mm
Nombre de rails porteurs (1 niveau)	3
Largeur	500 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de transport CNC

## Accessoires

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK100	970125 HSK100
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK50	970125 HSK50
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK40	970125 SK40
	970175 452

Tablette avec couvercle pour chariots de transport Largeur 452 mm

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI20

970125 VDI20

Tablette pour chariots de transport Largeur 452 mm

970170 452

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C4

970125 C4

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI30

970125 VDI30

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils 0

970125 0

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C6

970125 C6

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK80

970125 HSK80

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK40

970125 HSK40

Rail porteur pour porte-outils UNIT Largeur 452 mm

970110 452

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI40

970125 VDI40

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C5

970125 C5

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C8

970125 C8

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK50

970125 SK50

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK30

970125 SK30

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK63

970125 HSK63