

Garant**Chariots de transport avec roues en PU, Largeur utile mm / Modèle: 627/A****Données de commande**

N° commande	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Classe d'article	91L

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Châssis robuste avec 2 roues fixes (réglables) et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (Ø 160 mm). Les montants sont vissés de manière précise au châssis et à la poignée. Parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils.

Livraison:

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en PU.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 925 mm

Largeur surface de base: 675 mm

Prof. surface de base: 800 mm

Largeur utile: 627 mm

Nombre de rails porteurs (1 niveau): 3

Nombre de porte-outils (1 niveau): 5

Description technique

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de rails porteurs (1 niveau)	3
Largeur surface de base	675 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur	675 mm
Matériau roue	PU
Ø roue	160 mm
Nombre de porte-outils (1 niveau)	5
Prof. surface de base	800 mm
Hauteur	925 mm
Profondeur	800 mm
Modèle	A
Charge admissible max.	400 kg
Largeur utile	627 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de transport CNC

Accessoires

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C6	970130 C6
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK100	970130 HSK100
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C5	970130 C5
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK50	970130 HSK50
	970175 627

Tablette avec couvercle pour chariots de transport Largeur 627 mm

Rail porteur pour porte-outils UNIT Largeur 627 mm	970110 627
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI40	970130 VDI40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C4	970130 C4
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK63	970130 HSK63
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C8	970130 C8
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI30	970130 VDI30
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils 0	970130 0
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK40	970130 SK40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK40	970130 HSK40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK80	970130 HSK80
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI20	970130 VDI20
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK30	970130 SK30
Tablette pour chariots de transport Largeur 627 mm	970170 627
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK50	970130 SK50