

Garant GRIDLINE

Armoire Tool-UNIT (sans UNIT) à portes battantes avec regard, Nombre de rallonges: 2000mm



Données de commande

N° commande	971203 2000
GTIN	4062406163617
Classe d'article	9GI

Description

Exécution:

Armoire garnie en 40×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Avec 6 paires de rails de logement et 6 rails porteurs Tool-UNIT pour maximum 18 Tool-UNITs. Les rails de logement peuvent être réglés en hauteur au pas de 25 mm. Charge maximale admissible totale par **paire de rails de logement: 200 kg**, par **rail porteur: 150 kg**. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps, rails de logement et rails porteurs gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	2000 mm
Poids	81 kg
Profondeur	500 mm
Hauteur utile	1845 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	40
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Type de produit	Armoires CNC

Accessoires

Rails de logement pour supports d'outils, paire pour profondeur d'armoire en G 20	971525 20
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT Pour largeur d'armoire / de compart. 40	971270 40