

Garant GRIDLINE

Armoire verticale sur glissières au sol équipée de porte-outils, Pour queues d'outils: SK40



Données de commande

N° commande	971655 SK40
GTIN	4062406165529
Classe d'article	9GI

Description

Exécution:

Armoire verticale en 30×28G avec glissières au sol. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l'avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Pour les extensions de 330 mm de large, il est possible de monter 2 supports l'un à côté de l'autre. Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des **sols parfaitement plats!** Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur en G: 30

Profondeur en G: 28

Largeur tiroirs à rallonge verticale: 160 mm

Description technique

Entre axe (A)	85 mm
Pour queues d'outils	SA 40
Nombre de logements d'outils	312
Nombre de rallonges	4
Nombre de porte-outils 970130	24
Profondeur	700 mm
Largeur	750 mm
Largeur en E	36E
Hauteur utile rallonge verticale	1750 mm
Largeur tiroirs à rallonge verticale	160 mm
Poids	310 kg
Hauteur	2000 mm
Largeur en G	30
Profondeur en G	28
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible rallonge verticale	600 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	2400 kg
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire verticale CNC lourde

Accessoires

Insert en plastique Type SK40	947390 SK40
	970130 SK40

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils
SK40
