

Garant GRIDLINE

Piètement ESD avec réglage en hauteur manuel, Nombre de rallonges: 900 mm**Données de commande**

N° commande	972185 900
GTIN	4062406167455
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Réglage en hauteur 150 mm.**Coloris:**

En standard, gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 972195 pour assurer la rigidité. La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Toutes les pièces en plastique ne sont pas conductrices ESD. Aucune mise à la terre possible via les piètements.

Isolation électrique: ZED/ESD

Plage de réglage en hauteur: 900 - 1050 mm

Largeur: 50 mm

Profondeur: 700 mm

Pour profondeur de plan: 750 mm

Description technique

Plage de réglage en hauteur	900 - 1050 mm
Largeur	50 mm
Pour profondeur de plan	750 mm
Profondeur	700 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Isolation électrique	ZED/ESD
Type de produit	Piètement réglable en hauteur pour établis