

Garant GRIDLINE

Armoire à outils ESD complète avec tiroirs, 20×24G, Hauteur mm / Modèle: 800/6**Données de commande**

N° commande	972420 800/6
GTIN	4062406166830
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire à outils entièrement équipée en 24×28G, avec tiroirs 20×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. **Avec câble de mise à la terre ESD.**

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

- **Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.**
- **Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**

Description technique

Largeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	104 kg
Surface utile de tiroir en G	20×24
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur	800 mm
Largeur	600 mm
Hauteur utile	700 mm
Profondeur	700 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	20×24G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------