

Garant GRIDLINE

Armoire à outils ESD complète avec tiroirs, 26×24G, Hauteur mm / Modèle: 800/6**Données de commande**

N° commande	972440 800/6
GTIN	4062406166861
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. **Avec câble de mise à la terre ESD.**

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

- **Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.**
- **Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**

Description technique

Profondeur utile des tiroirs en G	24
Nombre de tiroirs	6
Largeur utile des tiroirs en G	26
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Hauteur	800 mm
Hauteur utile	700 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Equipement ESD	oui
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	700 mm
Poids	133 kg
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	26×24G
Type de produit	Armoire à outils