

Garant GRIDLINE

**Colonnes de support ESD, Hauteur: 1362mm****Données de commande**

N° commande	972080 1362
GTIN	4062406167158
Classe d'article	9GW

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre car la fixation se fait sans gousset. Fentes de fixation au pas de 50 mm sur la face avant et inserts filetés sur la face avant et la face interne pour la mise en place de modules supplémentaires comme un panneau perforé, un plateau de rangement, etc. Colonne support avec ouvertures latérales pour le passage de câbles. Livraison par paire.

**Adapté(s) pour:**

Workstations ESD 972010 – 972015, tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 et établis ESD 972150 – 972160. Panneaux perforés 2 × 972100 ou 972101.

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD. Adapté pour la fixation de portants à bras.

**Description technique**

Série	Workstation
Profondeur	100 mm

Poids	8 kg
Largeur	40 mm
Équipement maximal avec panneau perforé	2 × 972100 ou 972101
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Colonne de support