

Garant GRIDLINE

Module ESD pour alimentations, Module: AIR/S**Données de commande**

N° commande	972220 AIR/S
GTIN	4062406167905
Classe d'article	9GW

Description**Utilisation:**

Nos différents modèles de prises avec le type de fiche correspondant sont décrits ci-après. L'utilisation dans d'autres pays peut être déterminée par le type de fiche.

Allemagne / DE: Type F

Suisse / CH: Type J

Italie / IT: Type L

France / FR: Type E

République tchèque / CZ: Type E

Angleterre / GB: Type G

Danemark / DK: Type K

Etats-Unis / US: Type B

Adapté(s) pour:

972200 – 972203.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

- **Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ne pas dépasser le nombre maximum de divisions de rail d'alimentation.**
- **Les articles 972220 réf. US110V/1 et US110V/2 ne peuvent être montés qu'avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.**
- **Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles.**

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Division: 1E

Description: Raccord de sécurité; raccord rapide NW 7,2; raccord fileté 3/8 pouce.

Exécution: 16 bars max.

Description technique

Division	1E
Exécution	16 bars max.
Description	Raccord de sécurité; raccord rapide NW 7,2; raccord fileté 3/8 pouce.
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Modules énergie