

Garant GRIDLINE

Plateau de rangement ESD en tôle d'acier, Pour type: 1000**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 972111 1000 |
| GTIN | 4062406167431 |
| Classe d'article | 9GW |

Description**Exécution:**

En tôle d'acier, avec rebord sur 3 côtés. Avec câble de mise à la terre. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. **Plage de réglage en profondeur: 110 mm.** Blocage possible **horizontalement à 90°** et **incliné à 110°**.

Adapté(s) pour :

Montage par **accrochage** dans les colonnes support et les chariots (réf. 1000).

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Isolation électrique: ZED/ESD

Largeur utile: 880 mm

Hauteur utile: 300 mm

Hauteur montage: 80 mm

Plage de réglage de profondeur: 110 mm

Description technique

| | |
|--------------------------------|----------|
| Hauteur montage | 80 mm |
| Largeur utile | 880 mm |
| Hauteur utile | 300 mm |
| Plage de réglage de profondeur | 110 mm |
| Exécution tablette | Standard |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm |

| | |
|--|----------------------|
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 25 kg |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Plateau de rangement |