

Garant GRIDLINE

Plateau de rangement ESD en tôle d'acier, Pour type: 2000**Données de commande**

N° commande	972111 2000
GTIN	4062406167462
Classe d'article	9GW

Description**Exécution:**

En tôle d'acier, avec rebord sur 3 côtés. Avec câble de mise à la terre. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. **Plage de réglage en profondeur: 110 mm.** Blocage possible **horizontalement à 90°** et **incliné à 110°**.

Adapté(s) pour :

Montage par **accrochage** dans les colonnes support et les chariots (réf. 1000).

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Isolation électrique: ZED/ESD

Largeur utile: 1880 mm

Hauteur utile: 300 mm

Hauteur montage: 80 mm

Plage de réglage de profondeur: 110 mm

Description technique

Hauteur utile	300 mm
Hauteur montage	80 mm
Plage de réglage de profondeur	110 mm
Largeur utile	1880 mm
Exécution tablette	Standard
Epaisseur du matériau	1,5 mm

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	25 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Plateau de rangement