

Garant**Chaise pivotante de travail ESD, garnissage en tissu, avec roulettes, basse,
Type: ESD****Données de commande**

N° commande	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Classe d'article	91Z

Description**Exécution:**

Chaise pivotante de travail ergonomique avec mécanisme synchrone. Rembourrage de siège et dossier en **matériau spécial conducteur ESD**. Empêche les charges statiques. Piètement à 5 branches en aluminium, conducteur. Grande sécurité grâce à l'utilisation d'un jeu de 5 roulettes / patins ESD.

Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.

Exécution - Descriptif:

- **Design fonctionnel ergonomique.**
- **Soutien lombaire.**
- **Mécanisme synchrone.**
- **Grande liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.**
- **Piètement en aluminium à cinq branches.**

Utilisation:

Pour le travail sûr et contrôlé avec des appareils et composants sensibles à l'ESD. Empêche l'endommagement de composants électriques par une décharge électrique non contrôlée.

Norme:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Description technique

Plage de réglage du dossier	60 mm
Profondeur d'assise	450 mm
Hauteur du dossier	600 mm
Couleur matériau de l'assise	anthracite
Plage de réglage profondeur d'assise	40 mm
Largeur d'assise	470 mm
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur	480 - 630 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail