


Garant**Porte-outils à vis eco, à gauche, Carré / plaquette L: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	271994 20/16
GTIN	4062406180782
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Largeur fonctionnelle L₄: 20 mm

Longueur de tête L₁: 30 mm

Longueur totale L: 89 mm

Sous-plaquette 1,5°: 279819 2

Vis pour sous-plaquette: 259027 6

Bride, vis, joint torique: 259036 16

Description technique

Longueur totale L	89 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm

Taille de queue	20 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 6
Longueur de tête L ₁	30 mm
Convient pour dim. plaquette	16 mm
Bride, vis, joint torique	259036 16
Sous-plaquette 1,5°	279819 2
Série	Eco
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 2	279819 2
Vis pour sous-plaquette Type 6	259027 6
Bride complète Type 16	259036 16