

**Plaquette KOMET®, BK7935, Désignation type W83: 44-210****Données de commande**

N° commande	236553 44-210
GTIN	4047109240971
Classe d'article	24Q

Description**Exécution:**

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation s'appliquent aux outils KUB Quatron® 235500 – 235505.

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Type: Inox

Code ISO plaquette: SOEX 120508

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,25 mm/tr

Description technique

Désignation	44-210
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	SOEX 120508
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK7935

Type	Inox
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		