

Garant**Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 6****Données de commande**

N° commande	965900 6
GTIN	4045197742032
Classe d'article	91B

Description**Exécution:**

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique.

Avec articulation optimisée et grande surface de contact, sextuple rivetage et capuchon de protection plastique.

Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.

Poignée EasyHandle en Haptoprene® avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.

Avec plateau en plastique.

Norme:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Hauteur de travail env.	3,5 m
-------------------------	-------

Exécution marchepied	étage
Poids	8,5 kg
Matière	Aluminium
Longueur échelle	2,23 m
Hauteur plate-forme	1,4 m
Hauteur lisse	73 mm
Amplitude au sol	0,55 m
Accessibilité	une face
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Longueur L	2,23 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Echelles pliantes