

Garant**Echelle pliante à simple accès avec GripStep, Nombre de marches avec plancher: 5****Données de commande**

N° commande	965901 5
GTIN	4045197742056
Classe d'article	91B

Description**Exécution:**

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique.

Avec articulation optimisée et grande surface de contact, sextuple rivetage et capuchon de protection plastique.

Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.

Poignée EasyHandle en Haptoprene® avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.

Avec revêtement **GripStep**.

Avec plateau en plastique.

Norme:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Description technique

Matière	Aluminium
Amplitude au sol	0,53 m
Exécution marchepied	étage
Accessibilité	une face
Hauteur de travail env.	3,25 m
Longueur échelle	1,98 m
Hauteur plate-forme	1,17 m
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Poids	7,5 kg
Hauteur lisse	73 mm
Longueur L	1,98 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Echelles pliantes