

**Garant****APET 180540 FR, HU7810, Type: ALU**

## Données de commande

N° commande	215212 ALU
GTIN	4045197673817
Classe d'article	21A

## Description

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

## Description technique

Type	ALU
Avance $f_z$ par dent	0,2 mm
Rayon d'angle	4 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APET 180540 FR
Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		