

**Garant****SOGX 130511, HB6810, Type: ALU**

## Données de commande

N° commande	234090 ALU
GTIN	4045197742421
Classe d'article	21E

## Description

**Adapté(s) pour:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

**Recommandation(s):**

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

Avance f: 0,08 - 0,21 mm/tr

## Description technique

Type	ALU
Série	Perceuse électrique
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SOGX 130511
Nuance	HB6810
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,08 - 0,21 mm/tr

Type de produit

Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	220 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		