

Garant**SOGX 130511, HB6715, Type: GG**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 234097 GG |
| GTIN | 4045197742438 |
| Classe d'article | 21E |

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

Remarque(s):

Ne pas utiliser en plaquette centrale (indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630).

Avance f: 0,13 - 0,3 mm/tr

Description technique

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Type | GG |
| Série | Perceuse électrique |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Code ISO plaquette | SOGX 130511 |
| Nuance | HB6715 |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Type d'outils | Carbure |
| Avance f | 0,13 - 0,3 mm/tr |
| Type de produit | Plaquettes pour perçage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------|------------|----------------|----------|
| Fonte GG(G) | adaptée | 200 m/min | K |
| à sec | adaptée | | |