

Garant**SOGX 070306, HB6810, Type: ALU**

Données de commande

N° commande	234050 ALU
GTIN	4045197742346
Classe d'article	21E

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

Avance f: 0,06 - 0,21 mm/tr

Description technique

Type	ALU
Série	Perceuse électrique
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SOGX 070306
Nuance	HB6810
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,06 - 0,21 mm/tr

Type de produit

Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	220 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		