

**Fraise à surfacer à 70° MFK, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 200/20mm****Données de commande**

N° commande	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

Avantage(s):

- **Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.**
- **Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.**

Description technique

Ø dents D_c	200 mm
Vis de fixation	229721
Nombre de dents Z	20
Ø ext. max. D_{max}	209 mm
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Coin	229720
Plaquette adaptée	PN.. 1106

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	6 mm
Ø fixation	60 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	70 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Coin	229720
vis pour coin	229721