



Écrou de serrage ER, Pour ER: 20



Données de commande

N° commande	309580 20
GTIN	4045197743299
Classe d'article	32Z

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale. **Avec six pans** de 25.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Description technique

Filetage	M25×1,5
Couple de serrage maximal	110 Nm
Longueur totale L	19,5 mm
Ø ext. D	34 mm

Pour ER	20 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Type de produit	Ecrous de serrage