

RDHX 12T3 MOT positif, HB7635, Type: INOX



Données de commande

N° commande	212279 INOX		
GTIN	4045197746634		
Classe d'article	21A		

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0.3 \times D / a_{pmax} = 2.5 \text{ mm}$.

Description technique

Туре	INOX		
Code ISO plaquette	RDHX 12T3 MOT		
Type d'outils	Carbure		
Nuance	HB7635		
Avance f _z par dent	0,22 mm		
Nombre de changements/dents	1		
Type de produit	Plaquette pour fraisage		



Données utilisateur

	Adéquation	\mathbf{V}_{c}	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	190 m/min	M
$INOX > 900 \text{ N/mm}^2$	adaptée	120 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		