

**GARANT ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 120mm****Données de commande**

N° commande	365055 120
GTIN	4062406188641
Classe d'article	32D

Description**Exécution:**

- Utilisation à l'horizontale, à la verticale et sur le côté.
- Construction robuste et maniable.
- Mors trempés et rectifiés.
- Longueur totale constante. (Broche affleurante dans la poignée!)
- Trous oblongs pour fixation universelle.
- Mors mobile à guidage latéral.
- Mors de serrage fixes avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal.
- Avec manivelle amovible.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

Matière(s):

Corps en fonte.

Précision:

0,20 mm.

Description technique

Hauteur mors C	39 mm
Plage de serrage b	128 mm
Poids	6,5 kg

Longueur corps de base a	225 mm
Hauteur totale c	67 mm
Type de produit	Etaux pour perceuses

Accessoires

Paire de mors de rechange (2 pièces) pour étaux à main pour perceuses Pour type 120	365046 120
---	------------