Garant

APMT 133520 ER, HB8630, Type: INOX

Données de commande

N° commande	215397 INOX
GTIN	4045197747662
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0{,}25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\,max} = 6$ mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,18 mm
Type	INOX
Rayon d'angle	2 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 133520 ER
Nuance	HB8630
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adaptée	130 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		