

Garant**Mandrin porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, HSK-A 100 A = 300, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 306709 16 |
| GTIN | 4045197762016 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

- Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
- Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
- Surface de contact agrandie.

Exécution anti-vibratoire.**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Longueur de col cote A | 300 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Longueur mandrin de fraisage L ₄ | 17 mm |
| Support | HSK-A 100 A = 300 |
| Norme | DIN 6357 |
| Norme de porte-outils | DIN 69882-3 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Forme | A |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Vibration | amorti |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm | 309840 16 |
|-----------------------------------|-----------|