

Garant**Mandrin porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, HSK-A 100 A = 300, Ø mandrin d1: 32mm****Données de commande**

N° commande	306709 32
GTIN	4045197762047
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
- Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
- Surface de contact agrandie.

Exécution anti-vibratoire.**Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Longueur mandrin de fraisage L ₄	24 mm
Ø D ₂	78 mm
Longueur de col cote A	300 mm
Support	HSK-A 100 A = 300
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	DIN 69882-3

Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm	309840 32
-----------------------------------	-----------