

**Garant****Barre d'alésage, droite, Ø queue DS: 32mm****Données de commande**

N° commande	273914 32
GTIN	4045197763143
Classe d'article	21W

**Description****Remarque(s):**

Pour les **porte-outils à droite**, utilisez les **plaquettes à gauche** et pour les **porte-outils à gauche**, utilisez les **plaquettes à droite**.

**Description technique**

Vis pour plaquette	279815 13
Déport L <sub>3</sub>	23 mm
Hauteur de plaquette L <sub>2</sub>	15 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	40 mm
Longueur totale L	250 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

**Accessoires**

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 13	279815 13

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

---

659957 500