

Garant**Douille de réduction fendue avec arrosage, Ø 32 mm, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	302175 6
GTIN	4045197763242
Classe d'article	31G

Description**Exécution:**

Avec fentes de conduits d'arrosage.

Utilisation:

- **Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.**
- **Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.**
- **Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.**
- **Précision de concentricité $\pm 5 \mu\text{m}$ (précision du système pour $3 \times D$).**
- **Précision de concentricité $\pm 2 \mu\text{m}$ (pour douilles de réduction).**
- **Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.**

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique **avec Ø serrage 32 mm.**

Description technique

Longueur totale L	63,5 mm
Ø D	32 mm
Ø serrage D ₁	6 mm
Attribut des noms de produit	Ø 32 mm
Précision de concentricité système	5 μm
Type de produit	Douille de réduction

