

**Garant**
**SNMG 150612, Nuance: HB7020**


## Données de commande

N° commande	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 150612 HB7020 Rayon d'angle: 1,2 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	SM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 6 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150612
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage