

**Garant**
**SNMM 150616, Nuance: HB7020**


## Données de commande

N° commande	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Classe d'article	21G

## Description

SNMM 150616 HB7020 Rayon d'angle: 1,6 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SR

Prof. coupe  $a_p$ : 2 - 12 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 300 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	SR
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 300 m/min
Rayon d'angle	1,6 mm
Nuance	HB7020
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Prof. coupe $a_p$	2 - 12 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMM 150616
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage