



Porte-molettes gauche, Taille de queue: 12mm



Données de commande

N° commande	290001 12
GTIN	4030741659676
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Broche à clipser: pour un changement sûr et rapide de la molette.

Description technique

Capacité	3 - 50 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
Hauteur tige	12 mm
pour diamètre de perçage de molette d ₂	4 mm
Largeur tige	12 mm
pour diamètre de molette d ₁	10 mm
pour diamètre de molette d ₁	15 mm
Axe de roulement	299910 1
Pour profil de moletage	RGE30° 1×GV30°
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RBR 1×BL

Pour profil de moletage	RAA 1×AA
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Axe de roulement en carbureCarbure Type 1	299910 1
---	----------