

**Garant**
**APHT 100302 FR, HU7815, Type: ALU**


## Données de commande

N° commande	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

### Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.

Pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p$  max = 4,8 mm.

Epaisseur plan de travail: 3,5 mm

Rayon d'angle: 0,2 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,12 mm

## Description technique

Type	ALU
Avance $f_z$ par dent	0,12 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	APHT 100302 FR
Nuance	HU7815

Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	3,5 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	700 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	600 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
CuZn	adaptée	500 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	adaptée	400 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		