

# Yale

## Palan électrique à chaîne CPVF VEGO, Type: 0,5-4



### Données de commande

N° commande	086036 0,5-4
GTIN	2050001940476
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Palans électriques à chaîne avec **crochet de suspension** dans une construction robuste et fiable. **L'interrupteur de fin de course** intégré pour le positionnement supérieur et inférieur du crochet prolonge la durée de vie de l'accouplement à friction, du moteur et du carter. Classification 1 Am, facteur de marche 50 % à une vitesse et une tension de fonctionnement standard (400 V/50 Hz). Sécurité d'utilisation accrue grâce à la commande de protection de 42 V, à l'interrupteur de commande encapsulé avec indice de protection IP65 et aux moteurs IP55. A deux vitesses (levée lente).

#### Fonctionnement:

**IP55:** Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact (s'applique au moteur).

**IP65:** Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité à la poussière), ainsi que protection complète contre le contact (s'applique à l'interrupteur de commande).

#### Remarque(s):

Modèles à 2 vitesses (levée lente) disponibles sur demande. Autres hauteurs de levée, chariot, bac à chaîne, liaison radio et version 230 V sur demande.

## Description technique

Vitesse de levage	4 m/min
Vitesse de levage	1 m/min
Charge admissible	500 kg
Hauteur de levée normale	3 m
Nombre de brins de chaîne	2
Poids	21 kg
Indice de protection IP	IP 55
Indice de protection IP	IP 65
Type de produit	Palans