

uvex**Chaussures basses noires/rouges uvex 1 x-tended support, S3, Pointure EU: 47**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092122 47 |
| GTIN | 4031101577951 |
| Classe d'article | 04V |

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide.

Chaussures de sécurité avec support du pied médian et latéral pour un maintien optimal dans la chaussure.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

Description technique

| | |
|------------------------------|---|
| Pointure UE | 47 |
| Matériau coque de protection | Composite |
| Couleur | noir/rouge |
| Norme | Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191 |
| Classe de protection | S3 |
| Résistance à la pénétration | Textile |
| Série | uvex 1 |
| Sexe | Homme |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |