

uvex**Chaussures basses noires/oranges uvex 2, S3, Pointure EU: 43**

Données de commande

N° commande	092135 43
GTIN	4031101609553
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU deux couches à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Embout en PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité en cuir lisse pleine fleur hydrophobe et lacets élastiques à fermeture rapide. Avec semelle amovible non métallique anti-perforation.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

Description technique

Matière doublure intérieure	Distance Mesh
Pointure UE	43
Classe de protection	S3
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	oui
Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Couleur	noir/orange
Matériau coque de protection	Composite
Tige	Croûte de cuir
Résistance à la pénétration	Textile
Série	uvex 2
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité