

HOLEX®
CNMG 09T304 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130

Données de commande

N° commande	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Classe d'article	22D

Description

CNMG 09T304 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 6 mm

Avance f: 0,05 - 0,55 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Brise-copeaux	MM
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBX130
Prof. coupe a_p	0,5 - 6 mm
Avance f	0,05 - 0,55 mm/tr

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils eco-QT/eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre