

Garant**Plaquette pour gorges droite, HU9315, Largeur de rainure m (H13): 1,6mm**

Données de commande

N° commande	273900 1,6
GTIN	4045197768131
Classe d'article	21J

Description technique

Largeur de rainure m (H13)	1,6 mm
Largeur de coupe w	1,6 mm
t_{max}	2,5 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip	1,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle R	0,2 mm
Affectation des plaquettes	droite
Nuance	HU9315
Rainures suivant la norme	DIN 471
Rainures suivant la norme	DIN 472

Nombre de changements/dents	3
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 280 mm/min
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	280 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
CuZn	moyennement adaptée	200 m/min	N
Graphite	moyennement adaptée	70 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		