

**Garant****Plaquette pour gorges gauche, HU9315, Largeur de rainure m (H13): 2,15mm**

### Données de commande

N° commande	273906 2,15
GTIN	4045197768421
Classe d'article	21J

### Description technique

Largeur de coupe w	2,15 mm
Largeur de rainure m (H13)	2,15 mm
$t_{\max}$	2,5 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip	2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle R	0,2 mm
Affectation des plaquettes	gauche
Nuance	HU9315
Rainures suivant la norme	DIN 471
Rainures suivant la norme	DIN 472

Nombre de changements/dents	3
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 280 mm/min
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	280 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	50 m/min	S
CuZn	moyennement adaptée	200 m/min	N
Graphite	moyennement adaptée	70 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		