

**Molette PM, BL 45°, Ø molette d₁ × largeur molette l / pas: 15X6/1,0mm****Données de commande**

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 290186 15X6/1,0 |
| GTIN | 4030741272295 |
| Classe d'article | 29I |

Description**Exécution:**

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---|----------------|
| Diamètre de perçage de molette d ₂ | 4 mm |
| Pas | 1 |
| Largeur de molette b | 6 mm |
| Diamètre de molette d ₁ | 15 mm |
| Type de molette | BL 45° |
| Pour norme | DIN 82 |
| Type d'outils | PM |
| Type de produit | Porte-molettes |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques | adaptée | 70 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 35 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 60 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 45 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 25 m/min | M |
| CuZn | adaptée | 65 m/min | N |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage min. | moyennement adaptée | | |