

Garant
Barre d'alésage, DIN 1835 A, Ø nom. D: 22,8mm

Données de commande

N° commande	236677 22,8
GTIN	4045197769251
Classe d'article	21S

Description
Utilisation:

Pour l'alésage de trous prépercés ou coulés au Ø nominal en combinaison avec les pinces excentriques 236679.

Pour plaquettes ISO standard CC..0602.

Remarque(s):

Le Ø à aléser ne doit pas être inférieur au Ø d_{min} .

Description technique

Ø min. d_{min}	21 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	260142 HB725
Longueur totale L_{tot}	165 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Longueur de col L_1	36 mm
Plage de réglage avec pince excentrique	22,5 - 23,3 mm
Pinces excentriques adaptées, code art. 236679	20
Nombre de dents Z	1
Ø nom. D	22,8
Angle de pointe	180 degré
Type de queue	DIN 1835 A

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2