

Garant
Barre d'alésage, DIN 1835 A, Ø nom. D: 30,8mm

Données de commande

N° commande	236677 30,8
GTIN	4045197769336
Classe d'article	215

Description
Utilisation:

Pour l'alésage de trous prépercés ou coulés au Ø nominal en combinaison avec les pinces excentriques 236679.

Pour plaquettes ISO standard CC..0602.

Remarque(s):

Le Ø à aléser ne doit pas être inférieur au Ø d_{min} .

Description technique

Ø queue D_s h6	25 mm
Plaquette adaptée	260142 HB725
Longueur de col L_1	44 mm
Longueur totale L_{tot}	195 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø min. d_{min}	29 mm
Plage de réglage avec pince excentrique	30,5 - 31,3 mm
Pinces excentriques adaptées, code art. 236679	25
Nombre de dents Z	1
Ø nom. D	30,8
Angle de pointe	180 degré
Type de queue	DIN 1835 A

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP