

**Garant****Barre d'alésage, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 45/16mm**

## Données de commande

N° commande	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Classe d'article	21W

## Description

**Livraison:**  
**Avec sous-plaquette 1,5°.**

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	29 mm
Arrosage interne	oui
Taille plaquette	16 mm
Vis pour plaquette	279810 2
Déport $L_3$	16,1 mm
Longueur totale L	200 mm
Sous-plaquette 1,5°	272630 1,5
Vis pour sous-plaquette	279824 1
Ø queue $D_5$	25 mm
Largeur de collet $L_4$	24,6 mm
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
Vis de serrage Type 2	279810 2
Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 1,5 degré	272630 1,5
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vis de serrage	272500
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500