

**Tête de coupe, Gauche, Système / dim. plaquette: QC/07****Données de commande**

N° commande	260409 QC/07
GTIN	4251414902602
Classe d'article	29D

**Description****Exécution:**

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

**Utilisation:**

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **14xD**.

Arrosage interne: oui

Système: QC

Code ISO-Tête de coupe interchangeable: SDUCR/L 0702

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Corps de base adapté: 264900 – 264908

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 24 mm

Déport: 13 mm

Longueur totale: 21 mm

**Description technique**

Longueur totale	21 mm
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	SDUCR/L 0702
Déport	13 mm

Vis pour plaquette	269022 4
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	24 mm
Système	QC
Corps de base adapté	264900 – 264908
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui

## Accessoires

Vis de serrage	269407
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8