

## Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/16



### Données de commande

N° commande	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Classe d'article	29D

### Description

#### Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

#### Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: DM

Code ISO tête de coupe: DTUNR/L

Plaquette adaptée: TN.. 1604..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 48 mm

Déport: 27 mm

Longueur totale: 35 mm

### Description technique

Longueur totale	35 mm
Corps de base adapté	264910 – 264922
Taille plaquette	16 mm
Déport	27 mm
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	DTUNR/L
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	48 mm
Sous-plaquette	259033 4
Vis pour sous-plaquette	259027 1
Bride, vis, joint torique	259036 2
Système	DM
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

## Accessoires

Sous-plaquette	259226
Vis pour sous-plaquette	259611
Bride complète	259503