

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/12



Données de commande

N° commande	260008 DM/12
GTIN	4251414902404
Classe d'article	29D

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: DM

Code ISO tête de coupe: SCLCR/L 12

Plaquette adaptée: CC.. 1204..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min. D_{min} : 49 mm

Déport: 27 mm

Longueur totale: 32 mm

Description technique

Code ISO-Tête de coupe interchangeable	SCLCR/L 12
Taille plaquette	12 mm
Vis pour plaquette	269022 3
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Système	DM
Corps de base adapté	264910 – 264922
Longueur totale	32 mm
Déport	27 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	49 mm
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Accessoires

Vis de serrage	269406
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15