



Jauge de profondeur numérique, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	418742 300
GTIN	4045197771209
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Le résultat de mesure apparaît sur un affichage bien lisible. Les surfaces de mesure sont finement rodées.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Semelle supplémentaire 418744.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Longueur semelle	100 mm
Lecture commutable	0,01 mm
Etalonnage	A1
Section de la règle	16x4 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,04 mm
Norme	ISO 13385

Lecture commutable	mm / pouce
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497100 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497100 USB2
Vis pour support de jauge de profondeur	412230
Emetteur Type S1	498966 S1
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497100 D1
Câble de connexion Type D2	497080 D2