

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, HB7310, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

N° commande	273739 4
GTIN	4045197771407
Classe d'article	21L

Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,04 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Avance f	0,1 - 0,22 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,6 - 1,6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	N
Application secondaire	Ti
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7310
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	350 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	50 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		